

## PPS™ BECHER MIT SCHRAUBRING



**Anwendungshinweise:** Außenbecher für das PPS System, auch zur stabilen Lagerung von Restmaterial zu verwenden.

**Zubehör:** PPS™ Rührstäbe, PPS™ Kits, Mischbecher.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Volumen	Inhalt/Packung
823 8166	miniPPS Becher mit Schraubring	ca. 0,17 l	2 Stück
823 8167	Becher mit Schraubring	ca. 0,4 l	2 Stück
823 8317	Becher mit Schraubring	ca. 0,65 l	2 Stück