

### FINESSE-IT™ BUFFING PAD (ROT/WEIß)




**Anwendungshinweise:** Zur Verwendung mit Finesse-it™ Polierpasten. Die optimale Drehzahl sollte im Bereich von 2.000 – 3.000 rpm liegen.

**Anwendungsbereiche:** Ideal für Spot Repair in Verbindung mit dem Finesse-it System auf allen Lackoberflächen, Glasoberflächen

**Vorteile:** hohe Polierleistung, gutes Finish, geringe Wärmeentwicklung, schneller Wechsel, feste Verankerung, kein Fusseln, keine Kratzer  
hohe Standzeit, gleichbleibende Härte

**Nutzen:** kurze Bearbeitungszeit, optimales Polieren, stabiler Prozess, Zeitersparnis, sichere Befestigung, keine Verunreinigung, gleichmäßiges Finish, Kostenersparnis, gleichmäßige Leistung



824 1645



824 1015

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ø mm	Gewinde	Inhalt/Packung
824 1645	Polierfilz-Scheiben	76	...	50 Stück
824 1015	Stützteller	76	5/16"	1 Stück